

FF-KUS DN80 PN16 L=200

POKLOP LITINA ŠŮPÁTKOVÝ
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická
DN65-80, 1,05-1,75m

KOLENO 90° DN80 PN16

KLADEČS

ELEKTROSPJOJKA SDR11 PE100 D90 PN16
OBLOUK 30° SDR11 PE100RC D90 PN10/16
ELEKTROSPJOJKA SDR11 PE100 D90 PN16

RAD 3-5-1 PE100 D83

X-KUS DNE60 PN16
SOUPRAVA DNE60 PN16

ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická
DNE6-8q, 1,05-1,75m
POKLAD
LIMBA SOUPRAVOVÝ

ELEKTROSOUPRAVA SDR11 PE100 D90 PN16
ELEKTROSOUPRAVA SDR11 PE100 D90 PN16

LENOVÝ NÁVRŮŽEK SDR11 PE100 D90 PN16
PRÍRUBA PP-OCEL D90 PN16
ELEKTROSPJOJKA SDR11 PE100 D90 PN16

Rad 3 PE100 D110

ZÚ 3-5 mm Ø0,060
LB 3-5,1 mm Ø 0,065

1,05-1,75m
SOUPRAVA teleskopická
LIMBA SOUPRAVOVÝ

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ

ZS PRO Š DN80
TELESKOPIČKA

P 90° DN 80 PN 16
- BEZ BLOKU

POKLOP HYDRANTOVÝ

H DN 80, H=1,5m
PLNOPRŮTOKOVÝ

FF-KUS DN80 - dle hloubky uložení

K 90° S PATKOU PPL, DN 80 PN 16

T DN 80/80

FF-KUS DN 80 PN 16

Š DN 80 PN 16

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	22	ks
FF-KUS DN80 PN10/16 L=200	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	12	ks
N-KUS DN80 PN10/16	1	ks
OBLOUK 11" SDR11 PE100RC D90 PN10/16	1	ks
OBLOUK 22" SDR11 PE100RC D90 PN10/16	2	ks
OBLOUK 30" SDR11 PE100RC D90 PN10/16	1	ks
OBLOUK 45" SDR11 PE100RC D90 PN10/16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D90 PN16	12	ks
Q-KUS 90° DN80 PN10/16	1	ks
T-KUS DN80/50 PN10/16	4	ks
T-KUS DN80/80 PN10/16	1	ks
X-KUS DN50 PN10/16	4	ks
X-KUS DN80 PN10/16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK, 1,50m DN80 PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN50 PN10/16	4	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	9	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	1	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	13	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN40-50, 1,05-1,75m	4	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65-80, 1,05-1,75m	9	ks

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

Š DN 80 PN 10

LEMOVÝ NÁKRUŽEK
PŘÍRUBA OTOČNA
ČELNÍ TĚSNĚNÍ

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ
VZOR

The diagram shows a horizontal line representing a specimen, with a break symbol (two parallel diagonal lines) in the center. Red triangles are at both ends of the line. Vertical text on the left and right sides reads 'X-KUS DN80 PN16'.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA
Z DŮVODU KONTROLY.

